


外周3 mm吸着式標準ハンドPeriZac®

<特長>


- ・ウエハ外周3mm以内での吸着が可能
- ・ワークにダメージを与えにくい材質のガイドを使用
- ・薄型化が可能
- ・空洞一体型のため、接着剥がれによるリークがない



“ウエハ外周3 mm以内での吸着を実現”


アスザックが開発した外周3 mm吸着式標準ハンドPeriZac®は、ウエハ外周3mm以内での吸着が可能です。空洞一体型ハンドのため、薄型化や軽量化が可能です。オプションで、静電気拡散アルミナコーティング (ADB膜・ADC膜)が可能です。

PeriZacによるパーティクルの抑制



12インチのPeriZacの形状例

吸着箇所、ガイドの設計は、お客様のご要望に応じて、柔軟に対応いたします。取付穴の加工、根本の長さ・幅についても、ご要望に応じて設計いたします。



ロボットテストセンターでの 搬送テストができます

ご使用しているウエハをお預かりして、ロボットテストセンターにて、ウエハ搬送試験(保持力、反転動作、ウエハズレ確認等)を行うことができます。また、ご来社いただき、試験に立ち会っていただくこともできます。

デモ機の無料貸し出しができます

PeriZac12インチと8インチのデモ機を揃えております。搬送試験にいかがでしょうか。貸し出し期間は、約2週間です。詳しくはお問い合わせください。

外周3 mm吸着式標準ハンドPeriZac®のご相談は、
お気軽にアスザック営業担当まで

お電話でのご相談はこちら
026-248-1626(技術営業)

メールでのご相談はこちら
fcerainf@asuzac.co.jp

PeriZac®のページは
こちら



アスザック株式会社
ファインセラミックス事業部
〒382-8508
長野県上高井郡高山村大字中山981
TEL. 026-248-1626
FAX. 026-251-2160